



MASSEY FERGUSON

MF Série TW

Enrubanneuse remorquée pour balles rondes

MF TW 130 et MF TW 160



PAR MASSEY FERGUSON

MF TW 130 et MF TW 160

Fiable et robuste, pour un fonctionnement sans problème



Les MF TW 130 et MF TW 160 sont des enrubanneuses simples et faciles à utiliser. Leur châssis-grille et leur table d'enrubannage sont exceptionnellement bas.

Ces enrubanneuses possèdent un bras de chargement solide soudé. Il peut être réglé entre 3 à 5,25 pieds. Le bras de la MF TW 130 peut soulever des balles d'un diamètre de 4,3 pieds (max. 2 200 lb). La MF TW 160 accepte des balles d'un diamètre de 5,25 pieds (max. 2 755 lb).



Le rapport entre la vitesse de rotation de la balle et celle de la table d'enrubannage assure un recouvrement adéquat par la pellicule. Les guides de la table d'enrubannage veillent à ce que la balle reste bien positionnée au centre de la table.



En fonction de la culture et des conditions, l'opérateur peut facilement régler le nombre requis de couches de pellicule. Le dispositif de pré-étriage accepte des rouleaux de 20 ou 30 pouces. Il permet un réglage de 55 ou 70 % d'étirement pour un enrubannage plus serré et une consommation de pellicule réduite. Le système de verrouillage rapide permet de remplacer les rouleaux vides rapidement et facilement. Les positions de stockage permettent à la machine de transporter jusqu'à trois rouleaux de pellicule supplémentaires.



Le déchargement des balles s'effectue en douceur. Il ne risque pas d'endommager la balle enrubbannée ou le sol. Pour y arriver, la table d'enrubannage surbaissée s'incline près du sol lors du déchargement des balles.

Le système de décharge de balles de la MF TW 160 est réglable en largeur. Lorsque la balle quitte la table d'enrubannage, la table de décharge se soulève pour l'attraper. Puis, elle s'abaisse pour déposer la balle au sol en douceur. Cela élimine tout dommage à la pellicule. Pendant cette opération, un bras s'abaisse afin de transférer le poids de la balle au sol. Cette mesure réduit les contraintes sur l'attelage du tracteur.

En situation de champs ondulés, en option, un mécanisme est offert afin de faire pivoter la balle pour l'empêcher de rouler vers le bas de la pente. Cela améliore la sécurité et réduit jusqu'à 15 % le temps nécessaire au chargement et au transport des balles.



Sur la MF TW 130, la roue de transport à la droite peut être tournée autour de l'axe central. Cela permet d'augmenter la largeur totale de transport de seulement 91 à 112 pouces. Ce déplacement accroît la stabilité globale de l'enrubanneuse.

Comme fonction supplémentaire, les enrubbaneuses MF TW 130 et MF TW 160 peuvent être utilisées pour transporter une ou deux balles déjà enrubbannées depuis le champ.

La MF TW 130 est équipée de commandes semi-automatiques simples pour un fonctionnement rapide et fiable, sans problème.



La MF TW 160 est équipée du boîtier de commande **E-link Plus**. Ce système facile à utiliser permet un contrôle semi-automatique ou entièrement automatique de l'enrubanneuse. Du chargement au déchargement, le processus complet est contrôlé avec un minimum d'effort. Le compteur de balles peut enregistrer dix comptes de balles distincts par jour. Il fournit ainsi une vue d'ensemble parfaite du travail effectué pendant la journée.



Fiche technique

Modèle	MF TD 130	MF TD 160
Diamètre de la balle, (po)	35" à 51"	35" à 63"
Largeur de la balle, (po)	48"	48"
Poids max. de la balle (lb)	2 200	2 750
Poids (approx.) (lb)	2 375	4 650
Puissance d'entraînement requise (kW/cv)	30 et 41	40 et 55
Longueur (transport)	15' 5"	19'
Largeur (transport)	8' 4"	7' 7"
Hauteur (transport)	7' 7"	8' 10"
Connexions hydrauliques	1x SA avec parcours libre	1x SA avec parcours libre
Débit d'huile recommandé (gal./min // lb/po ²)	4,75 // 2175	4,75 // 2175
Connexions électriques	12V	12V
Dimension pneu	10/70 — 15,30	380/55 — 17
Porte-pellicule et couteau	1	1
Stockage (rouleaux supp. de pellicule)	3	3
Tendeurs variables (%)	55 / 70	55 / 70
Unité de contrôle	E-link de base	E-link Plus
Contrôle	Semi-automatique	Automatique
Compte balles	●	●
Compteur de rotations avec signal acoustique	●	●
Pellicule (largeur) 750 mm	●	●
Pellicule de 500 mm	○	○
Éclairage	●	●
Basculeur de balles	○	○

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans cette publication soient aussi précises et actuelles que possible. Toutefois, des inexactitudes, des erreurs ou des omissions peuvent se produire. Les détails de la fiche technique peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les données techniques devraient être confirmées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

● Données techniques de série
○ Optionnel



Vous ne voulez pas les outils numériques de pointe « uniquement parce que ». Vous voulez qu'ils contribuent à la diminution du coût relié à la propriété et celui à l'acre.

Fuse est la principale plateforme ouverte mondiale pour les produits agricoles numériques exploitée par AGCO Corp. Elle soutient les marques d'AGCO et le marché secondaire grâce à une suite complète et personnalisable de solutions non brevetées. Elles vous permettent de prendre les meilleures décisions et de maximiser votre rentabilité. Demandez à votre concessionnaire comment Fuse ajoute de la valeur aux produits AGCO et à vos profits.



Demandez à votre concessionnaire de vous parler de l'*AGCO Protection*. Un programme de prolongement de votre couverture de garantie qui protège contre le coût de bris imprévus. Des événements qui perturbent votre activité par des réparations et des temps d'arrêt coûteux.



Les pièces de rechange d'origine AGCO sont fabriquées selon les mêmes standards de qualité que ceux utilisés sur la chaîne de montage. Donc, vous pouvez toujours faire fonctionner votre équipement AGCO comme un neuf. Parlez à votre concessionnaire ou visitez le site parts.agcocorp.com pour trouver les pièces d'origine AGCO dont vous avez besoin.



©2021, la société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la société AGCO.
AGCO et Massey Ferguson sont des marques déposées d'AGCO. Tous droits réservés. | HS21B001NA-FR